

Garant**TwinCut planfräs 45° stor delning, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 160/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213410 160/7
GTIN	4045197605474
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Från Ø 160 mm för fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål och utan invändig kylning.

Användningsdata:

Med dubbelsidiga, 8-skäriga vändskär (ON.U) eller 4-skäriga vändskär (SN.U).

Reservdel:

Underläggsplattskruv nr 219899. Underläggsplatta nr 219897 (kan användas för båda vändskärstyperna).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**. ON.U och SN.U får inte blandas.

Teknisk beskrivning

Spännskruv för underläggsplatta	219899
Passande vändskär	SN.U
Passande vändskär	ON.U
max. utvändig diameter D_{max} för ON.U-platter	171,8 mm

Total längd L_{tot} för SN.U-platter	63 mm
Skär- \varnothing D_c	160 mm
max. utvärdig diameter D_{max} för SN.U-platter	175,2 mm
Skruvsats förvändskär	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Fästhåls \varnothing	40 mm
Total längd L_{tot} för ON.U-platter	61,3 mm
Underläggsplatta	219897
Antal skär Z	7
Serie	TwinCut
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Underläggsplatta	219897
Skruvsats förvändskär 10 delar	219898
Spännskruv	219899
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP