

**Hörnfräs 90° MEW, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225200 20/3
GTIN	4960664648108
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:
4 skäreggar.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Passande vändskär	LOMU..
Utkragningslängd L_1	30 mm
Skär-Ø D_c	20 mm
Vändskärsstorlek	10
totallängd L_{tot}	110 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	10 mm
Antal skär Z	3
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja

Produktslag

Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv

229713