

**KOMET® Unisix® vändskär, BK62, Beteckning typ W29: 24-010****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 216780 24-010 |
| GTIN | 2050001102546 |
| Artikelklass | 24T |

Beskrivning**Passar till:**

Försänkare med vändskär nr 216660.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|-----------------------|
| Beteckning | 24-010 |
| ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Antal byten/skär | 3 |
| Sort | BK62 |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|--|------------|----------------|---------|
|--|------------|----------------|---------|

| | | | |
|--------------|----------------|-----------|---|
| GG(G) | lämplig | 160 m/min | K |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |