

**Hörnfräs 90° MEW, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 40/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225210 40/5
GTIN	4960664648641
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:
4 skäreggar.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
totallängd L_{tot}	40 mm
Skär-Ø D_c	40 mm
Vändskärsstorlek	10
maximalt sågdjup $a_{p max}$	10 mm
Passande vändskär	LOMU..
FästhålsØ	16 mm
Antal skär Z	5
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning

Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------