

**Hörnfräs 90° MFWN, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 80/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225615 80/5
GTIN	4960664647682
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Fräs med dubbelsidiga vändskär.

Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	80 mm
Vändskärsskruv	229700 (T15; 4,2 Nm)
totallängd $L_{tot}$	50 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	8 mm
FästhålsØ	27 mm
Passande vändskär	WNMU 0806..
Antal skär Z	5

Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229700
------------	--------