

**Hörnfräs 90° MEW, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z: 32/4Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	225200 32/4L
GTIN	4960664648191
Artikelklass	250

Beskrivning

**Utförande:
4 skäreppgar.**

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	10
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	10 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
totalängd L_{tot}	130 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skär-Ø D_c	32 mm
Utkragningslängd L_1	32 mm
Passande vändskär	LOMU..
Antal skär Z	4
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja

Produktslag

Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv

229713