

**Garant****Planfräs 45°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 160/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213890 160/7
GTIN	4045197666574
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Planfräs 45° med differentialdelning för jämn och fin bearbetning. Precisionsvändskärsficka med speciella hårdmetallunderläggsplattor. För fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål.

**Teknisk beskrivning**

Spännskruv för underläggsplatta	219861 (TX8)
totallängd $L_{tot}$	63 mm
max. utvändig diameter $D_{max}$	178 mm
Skär-Ø $D_c$	160 mm
Passande vändskär	SE.. 1203..
Klämskruv för vändskär	219862 (25IP; 6 Nm)
Underläggsplatta	219860
FästhålsØ	40 mm

Antal skär Z	7
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	219862
Hårdmetall-underläggsplatta	219860
Spännskruv	219861