

**Garant****SEKR 1203 AFTN, HB7525, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	213923 ST900
GTIN	4045197553874
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,19 mm
Typ	ST900
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SEKR 1203 AFTN
Sort	HB7525
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	110 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	120 m/min	K
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		