

Garant**Planfräs 45°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 250/13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213890 250/13
GTIN	4045197666598
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Planfräs 45° med differentialdelning för jämn och fin bearbetning. Precisionsvändskärsficka med speciella hårdmetallunderläggsplattor. För fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål.

Teknisk beskrivning

Spännskruv för underläggsplatta	219861 (TX8)
Passande vändskär	SE.. 1203..
Skär-Ø D _c	250 mm
Underläggsplatta	219860
max. utvändig diameter D _{max}	263 mm
Klämskruv för vändskär	219862 (25IP; 6 Nm)
totallängd L _{tot}	63 mm
FästhålsØ	60 mm

Antal skär Z	13
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Spännskruv	219861
Spännskruv	219862
Hårdmetall-underläggsplatta	219860