

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF

Gängreparation sortiment, Innehåll: M2,5-M6



Beställningsdata

Ordernummer	082820 M2,5-M6
GTIN	4250361202605
Artikelklass	04D

Beskrivning

Utförande:

Gängreparations Sortiment bestående av olika reparationssatser för metriska ISO-gängor. Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil® plus av **rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion** med snäva toleranser, **hög ytkvalitet** samt **korrosions- och värmebeständighet**. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt **varaktiga** skruvförband av högsta kvalitet för **alla driftbelastningar** (statiska, dynamiska) med **idealisk kraftöverföring**. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor. **320 delar:**(vardera 20 insatser 1 x D; 1,5 x D; 2 x D – M2.5; M3; M4; M5; M6)

Användningsdata:

För ekonomisk **reparation av skadade** eller **slitna gängor** och som konstruktionselement för **gängförstärkning** vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

leveransinnehåll:

Helicoil plus® gänginsatser med olika dimensioner och längder, 5 spiralborrar, 5 HSS-handgängtappar, 5 monterings-spindlar, 5 tappbrytare, 1 plastlåda (LxBxH) 420x340x120 mm.

OBS!:

TiCN-belagd HSS-E-PM maskin-gängtapp se nr 133550 och nr 138200.

- **Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.**

- **Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.**

Teknisk beskrivning

Antal insatser gänglängd 2xD	100
Antal insatser gänglängd 1,5xD	100
Antal insatser gänglängd 1xD	100
Produktslag	Gängreparation