

Garant**SPUN 120308 E, HU 7730, Typ: ST1400**

Beställningsdata

Ordernummer	213450 ST1400
GTIN	4045197319258
Artikelklass	21A

Beskrivning

SPUN 120308 E ST1400 Matning f_z per tand: 0,18 mm

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,18 mm
Typ	ST1400
ISO-kod vändskär	SPUN 120308 E
Sort	HU 7730
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
--	------------	-------	---------

Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	250 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
vått maximal	lämplig		