

Garant**SECN 1203 AFSN, HB7735, Typ: ST1400**

Beställningsdata

Ordernummer	213950 ST1400
GTIN	4045197319418
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,19 mm
Typ	ST1400
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SECN 1203 AFSN
Sort	HB7735
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	290 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	105 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	105 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		