

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB7710, Typ: GG**

Beställningsdata

Ordernummer	213905 GG
GTIN	4045197302724
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,15 mm
Typ	GG
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SEKN 1203 AFTN
Sort	HB7710
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	130 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		