

Garant**SEKR 1203 AFFN, HU7710, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	213960 ALU
GTIN	4045197319432
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,24 mm
Typ	ALU
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SEKR 1203 AFFN
Sort	HU7710
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	725 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	350 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		