

Garant**Planfräs 45°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 125/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213890 125/7
GTIN	4045197666567
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Planfräs 45° med differentialdelning för jämn och fin bearbetning. Precisionsvändskärsficka med speciella hårdmetallunderläggsplattor.

Teknisk beskrivning

max. utvändig diameter D_{max}	138 mm
Passande vändskär	SE.. 1203..
Underläggsplatta	219860
FästhålsØ	40 mm
Klämskruv för vändskär	219862 (25IP; 6 Nm)
Spännskruv för underläggsplatta	219861 (TX8)
Skär-Ø D_c	125 mm
totallängd L_{tot}	63 mm

Antal skär Z	7
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Hårdmetall-underläggsplatta	219860
Spännskruv	219861
Spännskruv	219862