

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB7525, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	213909 UNI
GTIN	4045197302748
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SEKN 1203 AFTN
Sort	HB7525
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	215 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	205 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	95 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	130 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		