

**Garant****Bakplans-försänkare 180°, maximal försänkingsdiameter D: 48mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217180 48
GTIN	4045197281319
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:****Med en skäregg (z = 1).****OBS!:**

Mått e = programmerat mått (information på sidkant). GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

Försänkn-Ø D	48 mm
Skaftutförande	Whistle Notch
L <sub>3</sub>	135 mm
Antal skär Z	1
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	163 mm
L <sub>2</sub>	143 mm
Programmeringsmått	8,05 mm
Vändskärsskruv	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	32 mm
Minimidiameter d <sub>min</sub>	33 mm
Kragdiameter D <sub>1</sub>	40 mm
Passande vändskär	260150

Invändig	ja
totallängd L	223 mm
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Försänkare

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Spännskruv	219844