

**Garant****Bakplans-försänkare 180°, maximal försänkingsdiameter D: 53mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 217180 53     |
| GTIN         | 4045197465719 |
| Artikelklass | 210           |

**Beskrivning****Utförande:****Med en skäregg (z = 1).****OBS!:**

Mått e = programmerat mått (information på sidkant). GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,5** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

**Teknisk beskrivning**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6 | 40 mm                 |
| Utkragningslängd L <sub>1</sub> | 140 mm                |
| Minimidiameter d <sub>min</sub> | 36 mm                 |
| Skaftutförande                  | Weldon                |
| Antal skär Z                    | 1                     |
| Försänkn-Ø D                    | 53 mm                 |
| Programmeringsmått              | 9,05 mm               |
| L <sub>3</sub>                  | 110 mm                |
| Skrivsats förvändskär           | 219848 (20IP; 5,5 Nm) |
| Passande vändskär               | 260158                |
| Invändig                        | ja                    |
| totallängd L                    | 210 mm                |

|              |            |
|--------------|------------|
| Verktogsbyte | PowerCard  |
| Produktslag  | Försänkare |

---

## Tillbehör

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Spännskruv                 | 219945 |
| Vändskärsskruvsats10 delar | 219848 |