

Garant**Planfräs 45° högerskärande, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214200 63/6
GTIN	4045197131423
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	40 mm
Passande vändskär	SE.. 1204..
Skär-Ø D_c	63 mm
Skruvsats för vändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
FästhålsØ	22 mm
max. utvändig diameter D_{max}	75 mm
Antal skär Z	6
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad

Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Vändskärsskruvsats 10 delar	219800
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP