

**Garant****Planfräs 45°, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 50/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214400 50/8
GTIN	4045197131751
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Stort antal skär för maximal produktivitet. Positiv spånvinkel för lättskärande geometri och lågt effektbehov.

**Fördel:****Maximal produktivitet tack vare:**

- Maximal skärhastighet.
- Maximala matningar.
- Korta bearbetningstider.

**OBS!:**

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **Använd med 211750 strl. 1,5** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

**Teknisk beskrivning**

FästhålsØ	22 mm
Passande vändskär	SD.. 0903
Skär-Ø D <sub>c</sub>	50 mm

Skrivsats förvändskär	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	58 mm
max. utvändig diameter D <sub>max</sub>	58,2 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	40 mm
Antal skär Z	8
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	114 mm
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	47,5 mm
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	108 mm
spiralfräsning a <sub>p</sub>	1,5 mm
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	0,6 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskrivsats 10 delar	219809
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,5 Nm	211750 1,5