

**Hörnfräs 90° MECX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 12/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227100 12/2
GTIN	4960664462742
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229706 (T6; 0,45 Nm)
Utkragningslängd L_1	18 mm
Skär-Ø D_c	12 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	6 mm
totallängd L_{tot}	80 mm
Passande vändskär	BD.. 0703
Skaftdiameter $D_s\ h6$	12 mm
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för α_{max}	8 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	22 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	21 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,43 grad
Ø D_3	9 mm

Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229706
------------	--------