

**Hörnfräs 90° MECX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 14/2Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	227100 14/2L
GTIN	4960664462759
Artikelklass	250

**Beskrivning****Beskrivning:**

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	229706 (T6; 0,45 Nm)
Passande vändskär	BD.. 0703
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
Utkragningslängd $L_1$	18 mm
Skär-Ø $D_c$	14 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	12 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	80 mm
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	10 mm
spiralfräsning Ø $D_{\max}$	26 mm
spiralfräsning Ø $D_{\min}$	25 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,15 grad
Ø $D_3$	11 mm

Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229706
------------	--------