



Skruvutdragare "Hi Trac", Typ: 3



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 082864 3 |
| GTIN | 2050001695475 |
| Artikelklass | 04D |

Beskrivning

Utförande:

Av segt kromvanadinstål. Spiralens skarpa kanter skär in i den uppborrade skruven och skruvar ut den. Med fyrkant för användning med svängjärn eller liknande.

Användningsdata:

För utskruvning av uppborrade, högergängade skruvar (förborrningshål-Ø enligt tabellen; skruvutdragaren vrids åt vänster).

OBS!:

UNC- och UNF-gänga levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|-------------------|
| passar till skruvar/bultar | M8 – M11 |
| Typ | 3 |
| förborrningshål-Ø | 4,5 mm |
| passar för | Härdat stål |
| Produktslag | Skruvar utdragare |