

**Hörnfräs 90° MECX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/5Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	227100 25/5L
GTIN	4960664462858
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229707 (T6; 0,45 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
Passande vändskär	BD.. 0703
Utkragningslängd L_1	25 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	6 mm
totallängd L_{tot}	120 mm
Antal skär Z	5
Rampningslängd L för α_{max}	21 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	48 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	47 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,55 grad
Ø D_3	22 mm

Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229707
------------	--------