

Garant**SEHT 1204 AFFN Diamantbelagd, HB7810, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	214351 ALU
GTIN	4045197555724
Artikelklass	21B

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p_{max}} = 3,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,24 mm
Typ	ALU
skärtjocklek E	4,76 mm
ISO-kod vändskär	SEHT 1204 AFFN
Sort	HB7810
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	725 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	650 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	480 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		