

Garant**Planfräs 45°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214400 40/6
GTIN	4045197131737
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Stort antal skär för maximal produktivitet. Positiv spånvinkel för lättskärande geometri och lågt effektbehov.

Fördel:**Maximal produktivitet tack vare:**

- Maximal skärhastighet.
- Maximala matningar.
- Korta bearbetningstider.

OBS!:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **Använd med 211750 strl. 1,5** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	219809 (8IP; 1,5 Nm)
max. utvändig diameter D_{\max}	48,2 mm
totallängd L_{tot}	40 mm

Skär-Ø D_c	40 mm
FästhålsØ	16 mm
Passande vändskär	SD.. 0903
Ø D_3	48 mm
Antal skär Z	6
Rampningsvinkel α_{max}	0,76 mm
spiralfräsning a_p	1,5 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	94 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	88 mm
Rampningslängd L för α_{max}	37,5 mm
Skafutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219809
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,5 Nm	211750 1,5
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP