

**BDMT 070302 ER-JT, PR1210, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	227155 GG
GTIN	4960664622573
Artikelklass	25A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$. Exakt 90° upp till $a_p = 4$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	GG
Matning f_z per tand	0,09 – 0,16 mm
Hörnradie	0,2 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 070302 ER-JT
Sort	PR1210
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		