



Hörnfräs 90° MEC11T, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/5mm



Beställningsdata

Ordernummer	227310 40/5
GTIN	4960664437474
Artikelklass	250

Beskrivning

Beskrivning:

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	40 mm
FästhålsØ	16 mm
maximalt sågdjup a _{p,max}	10 mm
Passande vändskär	BD.. 11T3
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
totallängd L _{tot}	40 mm
Antal skär Z	5
Rampningsvinkel α _{max}	0,35 grad
Rampningslängd L för α _{max}	33 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	74 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------