

**Hörnfräs 90° MEC11T, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227315 25/3
GTIN	4960664672929
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Teknisk beskrivning

Fästgंगा M	M12
Skär-Ø D_c	25 mm
Passande vändskär	BD.. 11T3
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
totallängd L_{tot}	35 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	10 mm
Antal skär Z	3
spiralfräsning Ø D_{max}	48 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	44 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,64 grad
Rampningslängd L för α_{max}	18 mm
Ø D_3	19 mm
Skaftutförande	med gänga

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------