

**Hörnfräs 90° MEC11T, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227315 32/4
GTIN	4960664672936
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
Fästgंगा M	M16
Skär-Ø D_c	32 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	10 mm
Passande vändskär	BD.. 11T3
totallängd L_{tot}	40 mm
Antal skär Z	4
spiralfräsning Ø D_{max}	62 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	58 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,46 grad
Rampningslängd L för α_{max}	25 mm
Ø D_3	26 mm

Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------