

**Hörnfräs 90° MEC17, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z: 25/2Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	227500 25/2L
GTIN	4960664396160
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Långa skäreppgar medger ytterst stora skärdjup.
Litet antal skär.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	36 mm
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
totallängd L_{tot}	120 mm
Passande vändskär	BDMT 17
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	15,7 mm
Skaftdiameter $D_s\ h6$	20 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för α_{max}	16,6 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	48 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	43 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,86 grad
Ø D_3	18 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------