

**Hörnfräs 90° MEC11T, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/5Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	227300 50/5L
GTIN	4960664460960
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	32 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	10 mm
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
Utkragningslängd L_1	50 mm
totallängd L_{tot}	150 mm
Skär-Ø D_c	50 mm
Passande vändskär	BD.. 11T3
Antal skär Z	5
Rampningslängd L för α_{max}	43 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	98 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	94 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,27 grad
Ø D_3	44 mm

Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------