

Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7520, Typ: UNI****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 214440 UNI |
| GTIN | 4045197302885 |
| Artikelklass | 21A |

Beskrivning**Utförande:**

- Vändskär lämpliga för högre skär- och matningshastigheter.
- Precisionssintrat och slipat för optimal ytkvalitet.
- Finkornig struktur för stor seghet och slitstyrka.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 3 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|----------------|
| Typ | UNI |
| skärtjocklek E | 3,18 mm |
| ISO-kod vändskär | SDMX 0903 AFEN |
| Sort | HB7520 |
| Skärmaterial | VHM |
| Antal byten/skär | 4 |

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 350 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 255 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 230 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | mindre lämplig | 180 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | mindre lämplig | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 165 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | mindre lämplig | 130 m/min | M |
| GG(G) | mindre lämplig | 235 m/min | K |
| Uni | lämplig | | |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |