

**Hörnfräs 90° MECH11, Cylindriskt skaft, Ø D / Zeff: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227450 40/4
GTIN	4960664503773
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Skärförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder a_e blir möjliga vid samma skärdjup a_p . Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
totallängd L_{tot}	150 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	4
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	55 mm
Passande vändskär	BDMT 11T308
Skär-Ø D_c	40 mm
Utkragningslängd L_1	64 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 11T308
Antal vändskärspaltor	24
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning

Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------