


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7635, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

- Vändskär lämpliga för högre skär- och matningshastigheter.
- Precisionssintrat och slipat för optimal ytkvalitet.
- Finkornig struktur för stor seghet och slitstyrka.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 3$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,14 mm
Typ	INOX
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SDMX 0903 AFEN
Sort	HB7635
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	270 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		