

**Hörnfräs 90° MECH11, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227453 32/4
GTIN	4960664526338
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Skårförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder a_e blir möjliga vid samma skärdjup a_p . Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	32 mm
total längd L_{tot}	117 mm
Utkragningslängd L_1	55 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 11T308
Passande vändskär	BDMT 11T308
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p max}$	46 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	4
Antal vändskärspaltor	20
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning

Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------