



Hörnfräs 90° MEC17, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäregegar Z: 25/2mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 227500 25/2 |
| GTIN | 4960664396177 |
| Artikelklass | 250 |

Beskrivning

Utförande:

Långa skäregegar medger ytterst stora skärdjup.
Litet antal skär.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Passande vändskär | BDMT 170408 |
| Vändskärsskruv | 229709 (T15; 3,5 Nm) |
| Utkragningslängd L_1 | 36 mm |
| maximalt sågdjup $a_{p, max}$ | 15,7 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 25 mm |
| totallängd L_{tot} | 120 mm |
| Skär-Ø D_c | 25 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Rampningslängd L för α_{max} | 16,6 mm |
| spiralfräsning Ø D_{max} | 48 mm |
| spiralfräsning Ø D_{min} | 43 mm |
| Rampningsvinkel α_{max} | 0,86 grad |
| Ø D_3 | 18 mm |
| Skaftutförande | Cylindriskt skaft |

| | |
|----------------------|------------------|
| Inställningsvinkel κ | 90 grad |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Hörnfräsning |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Hörnfräs |

Tillbehör

| | |
|------------|--------|
| Spännskruv | 229709 |
|------------|--------|