

Garant**GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form B1 radiell höger, kort,
Skaftdiameter d1: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319006 30
GTIN	4067263201779
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

b ₂	35 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Skaftdiameter d ₁	30 mm
l ₁	22 mm
l ₂	40 mm
h ₆	38 mm

h ₁	20 mm
b ₁	70 mm
h ₅	32,5 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare