

**Garant****GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form B1 radiell höger, kort,  
Skaftdiameter d1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319006 25
GTIN	4067263201762
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Användningsdata:**

Huvudsakligen för utvärdig bearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

$l_2$	30 mm
$h_5$	27 mm
Skaftdiameter $d_1$	25 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 25
$b_2$	30 mm
$l_1$	16 mm

h <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
b <sub>1</sub>	55 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare