

Garant**GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form B1 radiell höger, kort,
Skaftdiameter d1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319006 25
GTIN	4067263201762
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvärdig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_2	30 mm
h_5	27 mm
Skaftdiameter d_1	25 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 25
b_2	30 mm
l_1	16 mm

h_1	16 mm
h_6	30 mm
b_1	55 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare