

**Verkt ygsh allare form B4 radiell v nster, kort, Skaftdiameter d1: 16mm****Best llningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319037 16 |
| GTIN | 4067263015376 |
| Artikelklass | 32V |

Beskrivning**Utf rande:**

- S tth rdad HRC 58 \pm 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Anv ndningsdata:

Huvudsakligen f r utv ndig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-------|
| Skaftdiameter d ₁ | 16 mm |
| h ₅ | 20 mm |
| l ₁ | 13 mm |
| l ₂ | 24 mm |
| h ₁ | 12 mm |

| | |
|-------------------|---------------------|
| b ₂ | 23 mm |
| h ₂ | 17 mm |
| h ₆ | 30 mm |
| b ₁ | 42 mm |
| Färgkod VDI-skaft | VDI 16 |
| Form | B |
| Produktslag | VDi-verktygshållare |