

Garant**GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form C4 axiell, vänster, Skaftdiameter d1: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319136 50
GTIN	4067263238126
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

GARANT Eco – för användning med normala skärhållare, GARANT Eco – system avstickningsverktygshållare nr 273830 – 273891 och GARANT Eco – grundhållare för avstickning nr 273651.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Teknisk beskrivning

h_5	50 mm
Skaftbredd b_3	26 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm

Datablad

Färgkod VDI-skaft	VDI 50
Skaftdiameter d_1	50 mm
h_2	41 mm
b_2	50 mm
h_1	25 mm
b_1	100 mm
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare