

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7520, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	214870 ST1400
GTIN	4045197550651
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,22 mm
Typ	ST1400
Hörnradie	0,8 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SOMT 120508 PDER
Sort	HB7520
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		