



Klädskåp med sockel och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 2



Beställningsdata

Ordernummer	949613 2
GTIN	4067263642640
Artikelklass	92S

Beskrivning

Utförande:

Klädskåp med sektionbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och etikettram.

Med sockel.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransomfattningen).

Ventilationskoncept: Luftinloppet i det bakre skåpgolvet ser till att sektionen ventileras och torkas ut ordentligt. Lufttillförseln i sockelskåp sker via öppningar ovanför den indragna sockeln.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

antal klädstänger	1
-------------------	---

Bredd	600 mm
Djup	500 mm
effektivt djup per sektion	477 mm
Snedtak	nej
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Norm	DIN 4547
effektiv höjd per klädsektion	1420 mm
effektiv bredd per sektion	240 mm
Hyllplan bredd	298 mm
Underrede utförande	Socklar
höjd	1950 mm
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
Ventilationsöppningar dörr	ja
antal hyllplan fast	1
Namnskylt	nej
antal sektioner	2
Speciallack tillgänglig	nej
Hyllplanets djup	477 mm
effektiv höjd per hatthylla	328 mm
vikt	38 kg
för hänglås	ja
Lås utförande	Säkerhetslåslinka
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp