



Klädskåp med plastfötter och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 4



Beställningsdata

Ordernummer	949615 4
GTIN	4067263642725
Artikelklass	92S

Beskrivning

Utförande:

Klädskåp med sektionbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och etikettram.

Med plastfötter.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransomfattningen).

Ventilationskoncept: Luftinloppet i det bakre skåpgolvet ser till att sektionen ventileras och torkas ut ordentligt. Lufttillförseln i sockelskåp sker via öppningar ovanför den indragna sockeln.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
--	------

Djup	500 mm
för hänglås	ja
höjd	1950 mm
effektiv höjd per hatthylla	328 mm
effektiv höjd per klädsektion	1420 mm
Hyllplanets djup	477 mm
Ventilationsöppningar dörr	ja
effektivt djup per sektion	477 mm
antal sektioner	4
antal klädstänger	1
vikt	68 kg
Speciallack tillgänglig	nej
Bredd	1200 mm
Norm	DIN 4547
Lås utförande	Säkerhetslåslinka
effektiv bredd per sektion	240 mm
Hyllplan bredd	298 mm
antal hyllplan fast	1
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Underrede utförande	Stålfötter
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp