



## Klädskåp med plastfötter och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	949615 3
GTIN	4067263642718
Artikelklass	92S

### Beskrivning

#### Utförande:

Klädskåp med sektionbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och etikettram.

Med plastfötter.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransomfattningen).

**Ventilationskoncept:** Luftinloppet i det bakre skåpgolvet ser till att sektionen ventileras och torkas ut ordentligt. Lufttillförseln i sockelskåp sker via öppningar ovanför den indragna sockeln.

#### Norm:

**DIN 4547**

#### Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

#### OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

### Teknisk beskrivning

Norm	DIN 4547
------	----------

Skåpfronter	dörr helt av plåt
effektiv höjd per klädsektion	1420 mm
Hyllplanets djup	477 mm
antal sektioner	3
effektiv höjd per hatthylla	328 mm
Hyllplan bredd	298 mm
Djup	500 mm
höjd	1950 mm
Underrede utförande	Stålfötter
antal klädstänger	1
antal hyllplan fast	1
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
Speciallack tillgänglig	nej
effektivt djup per sektion	477 mm
Lås utförande	Säkerhetslåslinka
vikt	52 kg
effektiv bredd per sektion	240 mm
för hänglås	ja
Bredd	900 mm
Ventilationsöppningar dörr	ja
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp