



Klädskåp med snedtakspåbyggnad, plastfötter och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 2



Beställningsdata

Ordernummer	949633 2
GTIN	4067263642824
Artikelklass	92S

Beskrivning

Utförande:

Klädskåp med snedtak som förhindrar att man glömmer bort föremål på det. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och etikettram.

Med plastfötter.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransomfattningen).

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

höjd bak	2180 mm
----------	---------

antal hyllplan fast	1
för hänglås	ja
Snedtak	ja
antal klädstänger	1
Bredd	600 mm
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
antal sektioner	2
Hyllplan bredd	298 mm
höjd fram	1950 mm
Lås utförande	Säkerhetslåsklinka
effektiv bredd per sektion	240 mm
Djup	500 mm
vikt	42 kg
effektivt djup per sektion	477 mm
Hyllplanets djup	477 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	328 mm
Underrede utförande	Stålfötter
Speciallack tillgänglig	nej
Ventilationsöppningar dörr	ja
Norm	DIN 4547
effektiv höjd per klädsektion	1420 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp