

**Hörnfräs 90° MEC17, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227505 25/2
GTIN	4960664406647
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Långa skäreppar medger ytterst stora skärdjup.  
Litet antal skär.

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
totallängd $L_{tot}$	92 mm
Passande vändskär	BDMT 170408
Skär-Ø $D_c$	25 mm
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
Utkragningslängd $L_1$	36 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	15,7 mm
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	16,6 mm
spiralfräsning Ø $D_{max}$	48 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	43 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,86 grad
Ø $D_3$	18 mm

Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------