

**Hörnfräs 90° MEC17, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 125/9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227510 125/9
GTIN	4960664473175
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Långa skäreppor medger ytterst stora skärdjup.  
Litet antal skär.

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	15,7 mm
Passande vändskär	BDMT 170408
Skär-Ø $D_c$	125 mm
FästhålsØ	40 mm
totallängd $L_{tot}$	63 mm
Antal skär Z	9
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,12 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	116,6 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	243 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	118 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------