

**CCGT 09T301, Sort: PR1725****Beställningsdata**

Ordernummer	260095 PR1725
GTIN	4960664923366
Artikelklass	25E

Beskrivning

CCGT 09T301 PR1725 Sort: PR1725
spån-brytare: MFP-SKS
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Tolerans	G
Skärhastighet v_c sekundär användning	50 - 150 m/min
Primäranvändning	M
spån-brytare	MFP-SKS
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	PR1725
Sekundär användning	P

Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	CCGT 09T301
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,1 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för svarvning